

DK50 DS

BASIC
STANDARD
ADVANCED

malý a kompaktný medicínálny kompresor
small and compact medical compressors
малый и компактный медицинский компрессор

SIGNALIZÁCIE

- teplota
- tlak
- zapnutie

INDIKÁCIE

- výstupný tlak
- počítadlo hodín
- sušenie

ALARMS

- temperature
- pressure
- power

INDICATIONS

- outlet pressure
- working hours
- drying

ТРЕВОГА

- температуры
- давления
- питания

ИНДИКАЦИЯ

- давления на выходе
- отработанных часов
- сушки



SMART

| Technické údaje | DK50 DS | | Technical specification | DK50 DS | | Технические параметры | DK50 DS | |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------------------|
| Menovitá napätie/ frekvencia (*) | 230/50, 230/60 120/60, 100/50..60 | V/Hz | Nominal voltage and frequency (*) | 230/50, 230/60 120/60, 100/50..60 | V/Hz | Номинальное напряжение/ частота(*) | 230/50, 230/60 120/60, 100/50..60 | В/Гц |
| Výkonnosť kompresora BASIC | 40 | l.min ⁻¹ /3,5bar | Compressor efficiency BASIC | 40 | l.min ⁻¹ /3,5bar | Производительность компрессора BASIC | 40 | Лмин ⁻¹ /3,5 бар |
| Výkonnosť kompresora STANDARD | 50 | l.min ⁻¹ /3,5bar | Compressor efficiency STANDARD | 50 | l.min ⁻¹ /3,5bar | Производительность компрессора STANDARD | 50 | Лмин ⁻¹ /3,5 бар |
| Výkonnosť kompresora ADVANCED | 60 | l.min ⁻¹ /3,5bar | Compressor efficiency ADVANCED | 60 | l.min ⁻¹ /3,5bar | Производительность компрессора ADVANCED | 60 | Лмин ⁻¹ /3,5 бар |
| Špičkový prietok | 200 | l.min ⁻¹ | Peak flow | 200 | l.min ⁻¹ | Пик-флоу | 200 | Лмин ⁻¹ |
| Objem vzdušníka | 2 | lit. | Air tank capacity | 2 | lit. | Объем ресивера | 2 | л |
| Filtrácia vzduchu do | 5 | µm | Filtration of air to | 5 | µm | Степень фильтрации | 5 | микрон |
| Zníženie rosného bodu pri 3 bar, 20°C | 5°C pod teplotou okolia | | Dew point depression at 3 bar, 20°C | 5°C under the ambient temperature | | Понижение точки росы при 3 бар, 20°C | 5°C градусов ниже температуры окружающей среды | |
| Zníženie rosného bodu pri 3 bar, 20°C, s membránovým sušičom (**) | 10°C pod teplotou okolia | | Dew point depression at 3 bar, 20°C, with membrane dryer (**) | 10°C under the ambient temperature | | Понижение точки росы при 3 бар, 20°C, с мембранным осушителем (**) | 10°C градусов ниже температуры окружающей среды | |
| Rýchlospojka | DISS 1160-A (3/4"-16 UNF) | | Outlet connection | DISS 1160-A (3/4"-16 UNF) | | Коннекторы на выходе | DISS 1160-A (3/4"-16 UNF) | |
| Režim prevádzky | trvalý - S1 | | Mode of the operation | Continuous - S1 | | Режим работы | Беспрерывный - C1 | |
| Pripojenie na centrálny rozvod | áno | | Wall connection | yes | | Подключение к центральной разводке воздуха | да | |
| Klasifikácia podľa MDD 93 / 42 / EEC, 2007 / 47 / EC | trieda II.b | | Classification according to MDD 93 / 42 / EEC, 2007 / 47 / EC | class II.b | | Классификация согласно MDD 93 / 42 / EEC, 2007 / 47 / EC | класс II.b | |
| Hlučnosť | ≤ 49 | dB [A] | Noise level | ≤ 49 | dB [A] | Уровень шума | ≤ 49 | дБ[А] |
| Rozmery (š x h x v) (***) | 445 x 355 x 440 | mm | Dimensions (w x d x h) (***) | 445 x 355 x 440 | mm | Размеры (ш x л x в) (***) | 445 x 355 x 440 | мм |
| Hmotnosť (***) | 34 | kg | Weight (***) | 34 | kg | Вес (***) | 34 | кг |

* Iné napätie/frekvencia na požiadanie.

** Kompresor doplnený o membránový sušič na požiadanie.

*** Bez koliesok.

Zmena technických parametrov vyhradená.

* Please state voltage and frequency in the order.

** Compressors can be completed with membrane dryer under the special order.

*** Without wheels.

Technical modifications are subject to change.

* Под заказ - требуемое напряжение просим указать в заявке.

** Под заказ - оснащение компрессора мембранным осушителем.

*** Без колесиков.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данные указанные в каталоге.